



Augenspül-Station, bestückt

- mit der Augenspülstation kann schnellstmöglich Hilfe geleistet werden
- die Flaschen öffnen sich automatisch beim Herausdrehen aus den Halterungen - das bedeutet, dass die Spülung sofort beginnen kann!
- Augenspüllösung besteht aus steril gepufferter isotonischer Salzlösung ohne Konservierungsmittel
- Augenspüllösung gleicht den pH-Wert im Auge aus, neutralisiert Alkali- und Säurespritzer
- 100% phosphatfrei, kann daher auch bei Unfällen mit kalkhaltigen Stoffen eingesetzt werden
- Haltbarkeit der Augenspüllösung: 4,5 Jahre
- ausreichend, um das Auge ca. 1,5 Minuten mit reichlich Flüssigkeit zu spülen
- die Station ist mit einer durchsichtigen hygienischen Klappe versehen - schützt die Produkte vor Staub und Schmutz

• Inhalt:

2 x 500 ml Augenspüllösung

Anwendungsbeispiele:

- zum Spülen der Augen bei Verunreinigung und Unfällen mit anderen Flüssigkeiten
- ideal für Werkstätten, Labore, oder Produktionsstätten
- für den Arbeitsschutz auf Baustellen geeignet, da die Spülung phosphatfrei ist und auch bei Unfällen mit kalkhaltigen Stoffen (Zement, Beton, Kalk) eingesetzt werden kann



Augenspül-Station, bestückt



Augenspül-Station, bestückt



Symbolbild: Herausdrehen der Flaschen

Produkt	Ausführung	Maße	Material	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Augenspül-Station	bestückt	(B)192 x (T)92 x (H)296 mm	Kunststoff	grün	51011040	8910089